


Limiteur de débit GRGO-M5-QS-4-LF-C

N° de pièce: 175066

FESTO

agit dans les deux sens d'écoulement. Avec limiteur de précision et raccord enfichable QS.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limitation de débit
Raccord pneumatique 1	M5
Raccord pneumatique 2	QS-4
Élément de réglage	Vis à tête fendue
Mode de fixation	vissable
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	40 l/min
Pression de service	0 ... 10 bar
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Fluide de service	Air comprimé filtré, non lubrifié, finesse du filtre 40 µm Air comprimé filtré, lubrifié, finesse du filtre 40 µm
Position de montage	indifférent
Débit normal dans le sens de l'étranglement 6 -> 0 bar	80 l/min
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Couple de serrage max.	1,5 Nm
Poids du produit	14 g
Information matière embouts filetés	Laiton
Information matière joints	NBR
Information matériau bague de désaccouplement	POM
Information matériau vis de réglage	Laiton
Information matériau raccord orientable	Zinc moulé sous pression