



manocontact PEV-1/4-A-SW27-B-OD

N° de pièce: 175252

FESTO

ouvre et ferme un circuit électrique dès qu'une pression définie est atteinte. Point de commutation réglable. Sans connecteur femelle.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les équipements basse tension
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour les équipements électriques
Grandeur mesurée	Pression relative
Méthode de mesure	Convertisseur pneumo-électrique
Pression de service	1 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Température du fluide	-20 ... 80 °C
Température ambiante	-30 ... 100 °C
Fonction d'élément de commutation	Inverseur
Fréquence de commutation max.	3 Hz
Tension CA max. de sortie TOR	250 V
Tension CC max. de sortie TOR	250 V
Courant de sortie max.	4.000 mA
Connexion électrique	à 4 pôles Connecteur mâle
Mode de fixation	vissable
Position de montage	indifférent
Raccord pneumatique	G1/4
Poids du produit	900 g
Matériau corps	PA66-GF30 Acier zingué
Matériau diaphragme	NBR
Plage de réglage seuils	1 ... 10 bar
Degré de protection	IP65
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L