

# Câble de connexion


## KMP1-02-II-8-5

N° de pièce: 175656  
Produit de fin de série

FESTO

Pour terminal de distributeurs IIMP-02, préconfectionné pour 6 à 8 emplacements de distributeurs, longueur 5 m.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2017. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



### Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Plage de tension de service CA	$\leq 300$ V
Plage de tension de service CC	$\leq 250$ V
Courant admissible	4 A
Degré de protection	IP65
Température ambiante pour câble non posés à demeure	5 ... 70 °C
Température ambiante	-30 ... 70 °C
Poids du produit	2,995 g
Connexion électrique	à 40 pôles Connecteur femelle
Structure du câble	39 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Diamètre de câble	17 mm
Longueur de câble	5 m
Mode de fixation	avec étrier de serrage
Information matière corps	Alliage léger moulé sous pression
Information matière gaine de câble	PE
Information relative aux matériaux : contacts à fiche	Alliage de cuivre argenté