

Câble de connexion


KMP2-03-V-10-26

N° de pièce: 175667

FESTO

Pour terminaux de distributeurs VIMP/VIFB, 24 bobines max, longueur 10 m

Fin de série. Disponible jusqu'en 2012.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Plage de tension de service CA	≤ 250 V
Plage de tension de service CC	≤ 300 V
Courant admissible	7,5 A
Degré de protection	IP65
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-5 ... 80 °C
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Poids du produit	3.637 g
Connexion électrique	Connecteur femelle à 26 pôles
Structure du câble	26 x 0,75 mm ²
Diamètre de câble	15 mm
Longueur de câble	10 m
Mode de fixation	avec écrou-raccord
Code couleur gaine de conducteur	Conducteurs noirs numérotés en continu et en blanc de 1 à 26
Information matière joints	CR résistant à la lumière et à l'huile
Information matière corps	Alliage de cuivre nickelé
Information matière gaine de câble	PVC
Information relative aux matériaux : contacts à fiche	Alliage de cuivre doré