


outil de démontage CQO-15

N° de pièce: 175725

FESTO

Pour raccord enfichable CQ.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Taille du bidon | 1 |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Innocuité alimentaire | voir Informations complémentaires sur les matériaux |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C |
| Poids du produit | 2 g |
| Raccord pneumatique 1 | pour diamètre extérieur de tube/tuyau de 15 mm |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |