

Vérin cylindrique DSAG-20- -PPV-A-Q

N° de pièce: 176322

FESTO

Culasse arrière avec axe fileté, à tige (de piston) carrée.
Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo Corée



Exemple de
représentation



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Course	1 ... 320 mm
Diamètre de piston	20 mm
Amortissement	PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés
Anti-rotation/guidage	Guide carré
Pression de service	1 ... 10 bar
Mode de fonctionnement	à double effet
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Longueur d'amortissement	17 mm
Force théorique sous 6 bar, au recul	158,3 N
Force théorique sous 6 bar, à l'avance	188,5 N
Masse en mouvement à 0 mm de course	79 g
Poids supplémentaire par 10 mm de course	7,2 g
Poids de base à 0 mm de course	138 g
Masse supplémentaire par 10 mm de course	3,9 g
Raccord pneumatique	M20x1,5
Information matière couvercle	Alliage d'aluminium
Information matière joints	NBR TPE-U(PU)
Information matière corps	Acier fortement allié inoxydable
Information matière tige de piston	Acier fortement allié inoxydable