


# flasque orientable SUA-50-R3

N° de pièce: 176888

FESTO

pour vérins ADVU, AEVU, pour chape de pied LBN ou LN, LSN.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	50
Position de montage	indifférent
Variantes	Excellente protection anti-corrosion
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	283 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau fixation	Alliage d'aluminium avec revêtement de protection
Matériau boulons	Acier fortement allié inoxydable
Matériau manchon	Acier à ressort
Matériau palier	Plastique
Matériau vis	Acier fortement allié inoxydable
Matériau verrouillage	Acier fortement allié inoxydable
Matériau arbre	Acier fortement allié inoxydable