


# chape de pied CRLNG-125

N° de pièce: 176951

FESTO

inoxydable,  
pour vérins CRDNGS.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	125
Selon la norme	ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Position de montage	indifférent
Classe de résistance à la corrosion KBK	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Classification RSBP selon CD-0033	F1a
Température ambiante	-40 ... 80 °C
Poids du produit	2.539 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau fixation	polies électrolytiquement Acier fortement allié
Matériau palier	Plastique