


répartiteur multipôle MPV-E/A12-M8

N° de pièce: 177670

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode de fixation	à trou débouchant à rail symétrique au choix :
Poids du produit	120 g
Connectique électrique E/S	M8 à 3 pôles
Plage de tension de service CC	10 ... 30 V
Courant admissible par emplacement	1 A
Courant admissible	4 A
Degré de protection	IP65 monté selon IEC 60529
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Matériau corps	renforcé PA6
Matériau connecteur femelle	Laiton