


Répartiteur multipôle MPV-E/A08-M12

N° de pièce: 177671

Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2017. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Plage de tension de service CC	10 ... 30 V
Courant admissible par emplacement	4 A
Courant admissible	12 A
Degré de protection	IP67 monté selon IEC 60529
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Poids du produit	200 g
Connectique électrique E/S	M12 à 5 pôles
Mode de fixation	à trou débouchant
Information matériau connecteur femelle	Laiton zingué
Information matière corps	TPE-U(PU)
Information matière gaine de câble	TPE-U(PU)