


raccord enfichable

CQ-1/2-12

N° de pièce: 177683

FESTO

pour débits élevés.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	8,65 mm
Type de joint au niveau de l'embout fileté	Bague d'étanchéité
Position de montage	indifférent
Taille du bidon	1
Conception	Principe push-pull
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 7 bar
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 15 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-25 ... 70 °C
Couple de serrage nominal	2,5 Nm
Tolérance pour le couple de serrage nominal	± 10 %
Poids du produit	12 g
Raccord pneumatique 1	Filetage G1/2
Raccord pneumatique 2	pour tuyaux et raccords de diamètre extérieur 12 mm
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	POM
Matériau bague de démontage	POM
Matériau collier de serrage	Acier fortement allié inoxydable