


union mâle CQH-18-QS-16

N° de pièce: 177722

FESTO

Pour liaison de raccords CQ/QS.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	11 mm
Position de montage	indifférent
Taille du bidon	1
Conception	Principe push-pull
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 7 bar
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 15 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-25 ... 70 °C
Poids du produit	8 g
Raccord pneumatique 1	Union mâle CQ-18
Raccord pneumatique 2	Union mâle QS-16
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	POM