


# tube plastique PQ-PA-18X2X3000

N° de pièce: 177730

FESTO

convient pour l'air comprimé, le vide et les fluides.  
Longueur 3m.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	18 mm
Diamètre intérieur	14 mm
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 15 bar
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-25 ... 75 °C
Température ambiante	-25 ... 75 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0,103 kg/m
Couleur	noir
Matériau tuyau	PA