


# tube plastique

## PQ-PA-22X2X3000

N° de pièce: 177731

FESTO

convient pour l'air comprimé, le vide et les fluides.  
Longueur 3m.



### Fiche technique

| Caractéristique                                   | Valeur            |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Diamètre extérieur                                | 22 mm             |
| Diamètre intérieur                                | 18 mm             |
| Pression de service en fonction de la température | -0,95 ... 15 bar  |
| Conformité PWIS                                   | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température du fluide                             | -25 ... 75 °C     |
| Température ambiante                              | -25 ... 75 °C     |
| Poids du produit en fonction de la longueur       | 0,13 kg/m         |
| Couleur                                           | noir              |
| Matériau tuyau                                    | PA                |