

accouplement EAMD-42-40-20-16X25-U

N° de pièce: 1781043

FESTO

actionneur, qui la transmission du mouvement de rotation du moteur
pas à pas ou brushless



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de support 1	20 mm
Diamètre de support 2	16 mm
Taille	42
Longueur nominale	40 mm
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	6.000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 ... 60 °C
Moment d'inertie	39 kgmm ²
Couple transmissible	21 Nm
Poids du produit	189 g
Note sur la matière	Conforme RoHS