



capteur de proximité SMPO-8E

N° de pièce: 178563

FESTO

pneumatique, pour actionneurs avec rainure en T, sans kit de montage.
Accessoire de fixation séparé SMB-8E (N° de pièce 178230) requis.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Forme	pour rainure en T
Note sur la matière	Conforme RoHS
Principe de mesure	magnétique
Pression de service	2 ... 8 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification impossible
Température ambiante	-15 ... 60 °C
Reproductibilité de la valeur de commutation	+/- 0,2 mm
Temps d'activation	22 ms
Temps de désactivation	52 ms
Mode de fixation	à trou débouchant avec accessoires insérable dans la rainure par le haut
Fonction de distributeur	3/2
Raccord pneumatique	M5
Poids du produit	11 g
Matériau corps	Aluminium PA anodisé Acier fortement allié inoxydable
Témoin d'état de commutation	optique
Degré de protection	IP65
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L