

Connecteur femelle multipôle IMP1-SD-25-0,75

N° de pièce: 18321

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de câble admissible	7,5 ... 15 mm
Position de montage	indifférent
Plage de tension de service CA	≤ 300 V
Plage de tension de service CC	≤ 250 V
Courant admissible	10 A
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-40 ... 125 °C
Poids du produit	210 g
Section de raccordement	0,75 mm ²
Connexion électrique	Connecteur femelle à 25 pôles
Presse-étoupe	Pg16
Mode de fixation	avec étrier de serrage
Information matière corps	Plastique Alliage léger moulé sous pression
Information relative aux matériaux : contacts à fiche	Alliage de cuivre argenté