


Ventouse VAS-8-M5-PUR-CT

N° de pièce: 183511

FESTO

avec joint OL.

Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2010.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	2 mm
Diamètre de ventouse	8 mm
Diamètre d'aspiration effectif	5,5 mm
Conception	Raccord du vide en haut ronde, standard
Fluide de service	Air ambiant
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Force à 70 % de vide	1,6 N
Filetage de fixation	M5
Fixation de ventouse	M5
Raccord de vide	M5
Dureté Shore	62
Information matière embouts filetés	Acier fortement allié inoxydable
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Information matière ventouse	TPE-U(PU)