



Soupape d'aspiration à vide ISV-M5-CT

N° de pièce: 183520

FESTO

assure le maintien du vide lorsqu'une ou plusieurs ventouses d'un groupe de ventouses ne sont pas en prise.

Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2010.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	M5
Capacité d'impulsion d'éjection	8 bar
Position de montage	indifférent
Pression de service	0 ... 0,95 bar
Débit de volume d'aspiration nécessaire a -0,5 bar	1 l/min
Fluide de service	Air ambiant
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	4 g
Mode de fixation	vissable
Raccord pneumatique 1	M5
Raccord pneumatique 2	M5
Information matière filtre	Acier fritté