


# Vacuomètre VAM-40-V1/0-1/8-CT

N° de pièce: 183521

FESTO

avec unité d'affichage en bars et psi.  
Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2010.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille nominale manomètre	40
Position du raccord	Face arrière centrée
Selon la norme	DIN EN 837-1
Type de joint au niveau de l'embout fileté	Revêtement
Position de montage	indifférent
Conforme à la norme	DIN EN 837-1
Conception	Manomètre à tube de Bourdon
Plage d'affichage [bar]	-1 ... 0 bar
Plage d'affichage [psi]	-14,5 ... 0 psi
Echelle	Double échelle bar (externe) inch hg (interne)/psi (interne)
Pression de service	-1 ... 0 bar
Fluide de service	Air comprimé sec, filtré et lubrifié Vide
Facteur de charge permanente	0,75
Facteur de charge alternante	0,66
Classe de résistance à la corrosion KBK	4
Température du fluide	-20 ... 60 °C
Degré de protection	IP43
Température ambiante	-40 ... 60 °C
Poids du produit	63 g
Classe de précision de mesure	2,5
Mode de fixation	vissable
Raccord pneumatique	G1/8
Information matière embouts filetés	Acier fortement allié inoxydable sans cuivre ni PTFE
Note sur la matière	
Information matière corps	Acier fortement allié inoxydable
Information matière voyant	PC