


Vacuomètre VAM-63-V1/0-1/4-CT

N° de pièce: 183522

FESTO

avec unité d'affichage en bars et psi.
Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2010.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille nominale manomètre	63
Position du raccord	Face arrière centrée
Selon la norme	DIN EN 837-1
Type de joint au niveau de l'embout fileté	Revêtement
Position de montage	indifférent
Conforme à la norme	DIN EN 837-1
Conception	Manomètre à tube de Bourdon
Plage d'affichage [bar]	-1 ... 0 bar
Plage d'affichage [psi]	-14,5 ... 0 psi
Echelle	Double échelle bar (externe) inch hg (interne)/psi (interne)
Pression de service	-1 ... 0 bar
Fluide de service	Air comprimé sec, filtré et lubrifié Vide
Facteur de charge permanente	0,75
Facteur de charge alternante	0,66
Classe de résistance à la corrosion KBK	4
Température du fluide	-20 ... 60 °C
Degré de protection	IP43
Température ambiante	-40 ... 60 °C
Poids du produit	112 g
Classe de précision de mesure	2,5
Mode de fixation	vissable
Raccord pneumatique	G1/4
Information matière embouts filetés	Acier fortement allié inoxydable sans cuivre ni PTFE
Note sur la matière	
Information matière corps	Acier fortement allié inoxydable
Information matière voyant	PC