



Electrodistributeur MN1H-5/2K-FR-NA

N° de pièce: 183974
Produit de fin de série

FESTO

avec plan de pose NAMUR,
avec commande manuelle auxiliaire, sans bobine ni connecteur.
La bobine et le connecteur doivent être commandés séparément.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	5/2, monostable
Mode d'actionnement	électrique
Largeur	44,5 mm
Débit nominal normal	1.000 l/min
Pression de service	2 ... 10 bar
Conception	Piston tiroir
Type de rappel	Ressort mécanique
Degré de protection	IP65 selon IEC 60529
Agrément	Germanischer Lloyd
Diamètre nominal	8 mm
Fonction d'échappement	réglable
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Position de montage	indifférent
Conforme à la norme	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Commande manuelle auxiliaire	bistable
Type de commande	piloté
Sens d'écoulement	réversible
Pression de commande	2 ... 10 bar
Valeur b	0,25
Valeur C	3 l/sbar
Temps de commutation Arrêt	90 ms
Temps de commutation Marche	20 ms
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	3
Température du fluide	-5 ... 50 °C
Fluide de commande	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Connexion électrique	Connecteur mâle Parallélépipédique selon DIN 43650
Raccord orifice de ventilation	interne
Raccord pneumatique 1	Embase
Raccord pneumatique 2	Embase
Raccord pneumatique 3	Embase
Information matière joints	NBR