



# distributeur pour montage en panneau SV/O-3-PK-3X2

N° de pièce: 184135

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	2x3/2 monostable, fermé
Débit nominal normal	70 l/min
Pression de service	0 ... 8 bar
Type de rappel	Ressort mécanique
Diamètre nominal	2,5 mm
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Position de montage	indifférent
Type de commande	direct
Sens d'écoulement	irréversible
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	34 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	PK-3
Raccord pneumatique 2	PK-3
Matériau joints	NBR