


Accouplement KSE-19-24-D06-D11

N° de pièce: 184264

FESTO

pour DGE.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de support 1	6 mm
Diamètre de support 2	11 mm
Taille	19
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	8.000 1/min
Moment d'inertie	0,47 kgmm ²
Couple transmissible	1,5 Nm
Poids du produit	12 g
Note sur la matière	Conforme RoHS