

module de serrage EV-50-5

N° de pièce: 184858

FESTO

avec fonction de rappel



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Course	5 mm
Surface de serrage	Ø 50
Position de montage	indifférent
Mode de fonctionnement	à simple effet
Pression de service MPa	≤ 0,6 MPa
Pression de service	≤ 6 bar ≤ 87 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:::]
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classification RSBP selon CD-0033	F5
Température ambiante	-10 ... 40 °C
Poids du produit	68 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique	M3
Matériau corps	Aluminium moulé sous pression
Matériau diaphragme	TPE-U(PU)