


# adaptateur en T FB-TA-1

N° de pièce: 18499

FESTO

pour connexion bus de terrain aux terminaux de distributeurs



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Plage de tension de service CA	$\leq 10$ V
Plage de tension de service CC	$\leq 30$ V
Courant admissible	4 A
Degré de protection	IP67
Température ambiante	-25 ... 90 °C
Poids du produit	23 g
Connexion électrique	Connecteur mâle/connecteur femelle M12x1 / M12x1 à 5 pôles/à 5 pôles
Structure du câble	2x0,25
Diamètre de câble	5 mm
Mode de fixation	avec écrou-raccord
Information matière corps	PA
Information matière gaine de câble	PVC
Information relative aux matériaux : contacts à fiche	Laiton nickelé et étamé