


Vérin cylindrique CRDG-2"- -P-A

N° de pièce: 185394

FESTO

inoxydable,
pour détection sans contact, avec bagues d'amortissement élastiques
aux fins de course.

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Course	0,4 ... 20 "
Diamètre de piston	2"
Amortissement	Bagues d'amortissement élastiques des deux côtés (P)
Pression de service	0,6 ... 10 bar
Mode de fonctionnement	à double effet
Fluide de service	Air comprimé filtré
Classe de résistance à la corrosion KBK	4
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Force théorique sous 6 bar, au recul	990 N
Force théorique sous 6 bar, à l'avance	1.178 N
Raccord pneumatique	NPT1/4-18
Information matière couvercle	Acier fortement allié inoxydable
Information matière joints	TPE-U(PU)
Information matière corps	Acier fortement allié inoxydable
Information matière tige de piston	Acier fortement allié inoxydable