


# Câble de connexion

## KMP2-03-V-X-26

N° de pièce: 18681

FESTO

Le câble est disponible dans les longueurs 1-99 m.  
Fin de série. Disponible jusqu'en 2012.



Exemplary representation

## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Plage de tension de service CA	$\leq 250$ V
Plage de tension de service CC	$\leq 300$ V
Courant admissible	7,5 A
Degré de protection	IP65
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-5 ... 80 °C
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Connexion électrique	Connecteur femelle à 26 pôles
Structure du câble	26 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Diamètre de câble	15 mm
Mode de fixation	avec écrou-raccord
Code couleur gaine de conducteur	Conducteurs noirs numérotés en continu et en blanc de 1 à 26
Information matière joints	CR résistant à la lumière et à l'huile
Information matière corps	Alliage de cuivre nickelé
Information matière gaine de câble	PVC
Information relative aux matériaux : contacts à fiche	Alliage de cuivre doré