

# Plaque d'adaptation VIGP-03-7,0-4,0-LR


N° de pièce: 18748

Produit de fin de série

FESTO

[pour terminal de distributeurs](#)

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2017. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



## Fiche technique

| Caractéristique                               | Valeur   |
|---|--|
| Dimension modulaire                           | 36 mm  |
| Pression de service                           | 5 ... 10 bar   |
| Plage de tension de service CC                | 24 V   |
| Fluide de service                             | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]   |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Poids du produit                              | 570 g  |
| Mode de fixation embase                       | tarudé   |
| Mode de fixation distributeur                 | à trou débouchant  |
| Raccord pneumatique 1                         | G1/2   |
| Raccord pneumatique 3                         | G1/2   |
| Raccord pneumatique 5                         | G1/2   |