


connecteur femelle pour câble ASI-SD-PG-M12

N° de pièce: 18789

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode de fixation	avec écrou-raccord
Position de montage	indifférent
Poids du produit	27,6 g
Connexion électrique	à 4 pôles Connecteur femelle droit Borne à vis
Plage de tension de service CA	≤ 125 V
Courant admissible	3 A
Presse-étoupe	Pg9
Section de raccordement	0,75 mm ²
Degré de protection	IP65 IP67
Température ambiante	-40 ... 85 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	PA
Couleur boîtier	noir
Matériau écrou-raccord	nickelé
Matériau contacts à fiche	Bronze