


connecteur femelle MSSD-EB-M12-MONO

N° de pièce: 188024

FESTO

pour distributeurs MEBH, MEOBH, MN2H, IMN2H.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Selon la norme	EN 175301-803 EN 61076-2-101 EN 61984
Affichage de la position de commutation	LED
Mode de fixation	sur électrodistributeur avec vis M2,5
Poids du produit	13,18 g
Connexion électrique 1	Connecteur, selon EN 175301-803, type C Connecteur droit, M12x1, 2 pôles, codage A
Plage de tension de service CC	12 ... 24 V
Tension de service nominale CC	24 V
Plage de tension de service CA	12 ... 24 V
Courant admissible	0,12 A
Résistance aux tensions transitoires	2,5 kV
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-10 ... 50 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré d'encrassement	3
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Matériau corps	PA
Couleur boîtier	transparent
Matériau verrouillage par vis	Acier, nickelé
Matériau joints	HNBR NBR
Matériau contacts à fiche	Alliage de cuivre argenté Laiton doré