


Bloc de raccordement VIGI-04-D-2-NPT

N° de pièce: 18840

FESTO

pour terminal de distributeurs

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	183 mm
Pression de service	-0,9 ... 16 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Agrément	UL - Recognized (OL)
Mode de fixation embase	à trou débouchant
Raccord de pilotage auxiliaire 12/14	NPT1/8-27
Raccord pneumatique 1	NPT3/4-14
Raccord pneumatique 2	NPT3/8-18
Raccord pneumatique 3	NPT3/4-14
Raccord pneumatique 4	NPT3/8-18
Raccord pneumatique 5	NPT3/4-14
Information matière embase	Aluminium moulé sous pression