


# Bloc de raccordement VIGK-04-D-2

N° de pièce: 18886

FESTO

pour terminal de distributeurs

Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2011.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Selon la norme	ISO 5599-2
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	1
Pression de service	-0,9 ... 16 bar
Fluide de service	Air comprimé filtré
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Agrément	UL - Recognized (OL)
Mode de fixation embase	à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	G3/4
Raccord pneumatique 2	G3/8
Raccord pneumatique 3	G3/4
Raccord pneumatique 4	G3/8
Raccord pneumatique 5	G3/4
Information matière embase	Aluminium moulé sous pression