


# ventouse complète ESG-2

N° de pièce: 189167

FESTO



## Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

Caractéristique	Valeur
Diamètre de ventouse	2 mm
Position de montage	vertical
Caractéristiques spécifiques	Antistatique
Conception	Raccord du vide en haut Raccord du vide sur le côté à compensation de hauteur
Correspondance des porte-ventouse	Taille 1
Forme de la ventouse	plat cylindrique
Fluide de service	Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Température ambiante	-30 ... 200 °C
Raccord de vide	M3 M10x1 QS-4 PK-3
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau ventouse	BR FPM NBR PUR VMQ (silicone)