


# ventouse complète ESG-80

N° de pièce: 189178

FESTO



## Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

Caractéristique	Valeur
Diamètre de ventouse	80 mm
Position de montage	vertical
Conception	Raccord du vide en haut Raccord du vide sur le côté à compensation de hauteur avec compensateur de hauteur élevée
Correspondance des porte-ventouse	Taille 5
Forme de la ventouse	plat cylindrique Rond profond Cylindrique, extra profond Cylindrique, soufflet x1,5
Fluide de service	Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Température ambiante	-30 ... 200 °C
Raccord de vide	G1/8 G1/4
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau ventouse	FPM NBR PUR VMQ (silicone) Vulkollan®