


ventouse complète ESG-10X30

N° de pièce: 189188

FESTO



Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

Caractéristique	Valeur
Taille de ventouse	10x30 mm
Position de montage	vertical
Conception	Raccord du vide en haut Raccord du vide sur le côté à compensation de hauteur avec compensateur de hauteur élevée
Correspondance des porte-ventouse	Taille 4
Forme de la ventouse	Ovale, plat
Fluide de service	Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Température ambiante	-10 ... 70 °C
Raccord de vide	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau ventouse	NBR