

support de ventouse ESH-HA-2-QS

N° de pièce: 189195

FESTO

sans compensation de hauteur, raccord du vide en haut, fixation du porte-ventouse au moyen de 2 écrous hexagonaux.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Volume	0,501 cm ³
Position de montage	vertical
Conception	Raccord du vide en haut
Correspondance des porte-ventouse	Taille 2
Fluide de service	Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Température ambiante	0 ... 60 °C
Poids du produit	12 g
Mode de fixation	avec contre-écrou
Fixation de ventouse	Diamètre 4 mm
Raccord de vide	QS-6
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau support	Aluminium Laiton nickelé POM Acier traité Acier fortement allié