

support de ventouse ESH-HC-1-PK

N° de pièce: 189214

FESTO

avec compensation de hauteur, raccord du vide en haut, fixation du porte-ventouse au moyen de 2 écrous hexagonaux.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Compensateur de hauteur de porte-ventouse	3 mm
Volume	0,117 cm ³
Position de montage	vertical
Conception	Raccord du vide en haut à compensation de hauteur
Correspondance des porte-ventouse	Taille 1
Fluide de service	Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	8 g
Mode de fixation	avec contre-écrou
Fixation de ventouse	Diamètre 3 mm
Raccord de vide	PK-3
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR Acier
Matériau support	Aluminium Laiton nickelé POM Acier traité Acier fortement allié