

# support de ventouse ESH-HCL-4-PK

N° de pièce: 189230

FESTO

avec compensation de hauteur longue, raccord du vide en haut,  
fixation du porte-ventouse au moyen de 2 écrous hexagonaux.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Compensateur de hauteur de porte-ventouse	20 mm
Volume	1,535 cm <sup>3</sup>
Position de montage	vertical
Conception	Raccord du vide en haut à compensation de hauteur
Correspondance des porte-ventouse	Taille 4
Fluide de service	Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	45 g
Mode de fixation	avec contre-écrou
Fixation de ventouse	M6
Raccord de vide	PK-4
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR Acier
Matériau support	Aluminium Laiton nickelé POM Acier traité Acier fortement allié