

support de ventouse

ESH-HDL-3-PK

N° de pièce: 189248

FESTO

avec compensation de hauteur longue, raccord du vide latéral, fixation du porte-ventouse au moyen de 2 écrous hexagonaux.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Compensateur de hauteur de porte-ventouse | 20 mm |
| Volume | 0,252 cm ³ |
| Position de montage | vertical |
| Conception | Raccord du vide sur le côté à compensation de hauteur |
| Correspondance des porte-ventouse | Taille 3 |
| Fluide de service | Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 - Faibles effets de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-A1-L |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Poids du produit | 63 g |
| Mode de fixation | avec contre-écrou |
| Fixation de ventouse | M4 |
| Raccord de vide | PK-4 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau joints | NBR Acier |
| Matériau support | Aluminium Laiton nickelé POM Acier traité Acier fortement allié |