

# support de ventouse

## ESH-HF-4-M14X1

N° de pièce: 189263

FESTO

avec compensation de hauteur, à visser directement.



### Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Compensateur de hauteur de porte-ventouse	6 mm
Diamètre nominal	4 mm
Volume	0,655 cm <sup>3</sup>
Position de montage	vertical
Conception	Raccord du vide en haut à compensation de hauteur
Correspondance des porte-ventouse	Taille 4
Fluide de service	Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	52 g
Mode de fixation	fileté Via raccord de vide
Fixation de ventouse	M6
Raccord de vide	M14x1
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR POM
Matériau support	Acier traité