


# ventouse ESS-4-SF

N° de pièce: 189272

FESTO

pièce d'usure, facilement échangeable.



## Fiche technique

| Caractéristique                               | Valeur  |
|---|---|
| Rayon de pièce R min.                         | 10 mm   |
| Diamètre nominal                              | 1,2 mm  |
| Diamètre de ventouse                          | 4 mm  |
| Volume de ventouse                            | 0,008 cm <sup>3</sup>                               |
| Capacité d'impulsion d'éjection               | ≤ 4 bar   |
| Position du raccord                           | en haut   |
| Position de montage                           | indifférent   |
| Correspondance des porte-ventouse             | Taille 1  |
| Forme de la ventouse                          | plat cylindrique                                    |
| Pression de service MPa                       | -95 ... 0 kPa                                       |
| Pression de service                           | -0,95 ... 0 bar<br>-13,775 ... 0 psi                |
| Pression de service nominale                  | -70 kPa<br>-0,7 bar                                 |
| Pression de service nominale (psi)            | -10,15 psi  |
| Fluide de service                             | Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:::]            |
| Classe de résistance à la corrosion KBK       | 1 - Faibles effets de corrosion                     |
| Conformité PWIS                               | VDMA24364-A1-L                                      |
| Innocuité alimentaire                         | voir Informations complémentaires sur les matériaux |
| Température ambiante                          | -10 ... 200 °C                                      |
| Force de maintien à la pression de service    | 0,46 N  |
| Force latérale à pression de service nominale | 0,5 N   |
| Poids du produit                              | 0,1 g   |
| Mode de fixation                              | Via raccord de vide                                 |
| Raccord de vide                               | Diamètre extérieur 3 mm                             |
| Couleur                                       | gris  |
| Dureté Shore                                  | 60 +/- 5  |
| Matériau tourillon vissé                      | Laiton nickelé                                      |
| Note sur la matière                           | Conforme RoHS                                       |
| Matériau ventouse                             | FPM   |