

# ventouse ESS-150-SU

N° de pièce: 189327

FESTO

facilement échangeable,



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Rayon de pièce R min.	480 mm
Diamètre nominal	10 mm
Diamètre de ventouse	150 mm
Volume de ventouse	173,826 cm <sup>3</sup>
Position du raccord	en haut
Position de montage	indifférent
Correspondance des porte-ventouse	Taille 6
Forme de la ventouse	plat cylindrique
Pression de service MPa	-95 ... 0 kPa
Pression de service	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Pression de service nominale	-70 kPa -0,7 bar
Pression de service nominale (psi)	-10,15 psi
Fluide de service	Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Force de maintien à la pression de service	900 N
Force latérale à pression de service nominale	1.000 N
Poids du produit	719 g
Mode de fixation	Via raccord de vide
Raccord de vide	M20x2
Couleur	bleu
Dureté Shore	60 +/- 5
Matériau tourillon vissé	NBR Acier nickelé Acier galvanisé et chromé
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau ventouse	PUR