

# ventouse ESS-40-EU

N° de pièce: 189347

FESTO

facilement échangeable,



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Rayon de pièce R min.	80 mm
Diamètre nominal	3 mm
Diamètre de ventouse	40 mm
Volume de ventouse	4,04 cm <sup>3</sup>
Position du raccord	en haut
Position de montage	indifférent
Correspondance des porte-ventouse	Taille 4
Forme de la ventouse	Cylindrique, extra profond
Pression de service MPa	-95 ... 0 kPa
Pression de service	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Pression de service nominale	-70 kPa -0,7 bar
Pression de service nominale (psi)	-10,15 psi
Fluide de service	Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Force de maintien à la pression de service	67,6 N
Force latérale à pression de service nominale	46,5 N
Poids du produit	16,9 g
Mode de fixation	Via raccord de vide
Raccord de vide	M6
Couleur	bleu
Dureté Shore	60 +/- 5
Matériau tourillon vissé	Alliage d'aluminium, nickelé Laiton nickelé Acier galvanisé et chromé
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau ventouse	PUR