


ventouse ESS-50-EN

N° de pièce: 189350

FESTO

facilement échangeable,



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Rayon de pièce R min. | 100 mm |
| Diamètre nominal | 3 mm |
| Diamètre de ventouse | 50 mm |
| Volume de ventouse | 7,9 cm ³ |
| Position du raccord | en haut |
| Position de montage | indifférent |
| Correspondance des porte-ventouse | Taille 4 |
| Forme de la ventouse | Cylindrique, extra profond |
| Pression de service MPa | -95 ... 0 kPa |
| Pression de service | -0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi |
| Pression de service nominale | -70 kPa -0,7 bar |
| Pression de service nominale (psi) | -10,15 psi |
| Fluide de service | Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 - Faibles effets de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-A1-L |
| Innocuité alimentaire | voir Informations complémentaires sur les matériaux |
| Température ambiante | -10 ... 70 °C |
| Force de maintien à la pression de service | 103,6 N |
| Force latérale à pression de service nominale | 115 N |
| Poids du produit | 23,4 g |
| Mode de fixation | Via raccord de vide |
| Raccord de vide | M6 |
| Couleur | noir |
| Dureté Shore | 60 +/- 5 |
| Matériau tourillon vissé | Alliage d'aluminium, nickelé Laiton nickelé Acier galvanisé et chromé |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau ventouse | NBR |