


# ventouse ESS-100-ES

N° de pièce: 189364

FESTO

facilement échangeable,



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Rayon de pièce R min.	200 mm
Diamètre nominal	6 mm
Diamètre de ventouse	100 mm
Volume de ventouse	84,66 cm <sup>3</sup>
Position du raccord	en haut
Position de montage	indifférent
Correspondance des porte-ventouse	Taille 5
Forme de la ventouse	Cylindrique, extra profond
Pression de service MPa	-95 ... 0 kPa
Pression de service	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Pression de service nominale	-70 kPa -0,7 bar
Pression de service nominale (psi)	-10,15 psi
Fluide de service	Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-30 ... 180 °C
Force de maintien à la pression de service	440,8 N
Force latérale à pression de service nominale	150 N
Poids du produit	228 g
Mode de fixation	Via raccord de vide
Raccord de vide	M10
Couleur	transparent
Dureté Shore	50 +/- 5
Matériau tourillon vissé	Acier nickelé POM Acier galvanisé et chromé
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau ventouse	VMQ (silicone)