


ventouse ESS-6X20-ON

N° de pièce: 189411

FESTO

facilement échangeable,



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	2,5 mm
Taille de ventouse	6x20 mm
Volume de ventouse	0,196 cm ³
Position du raccord	en haut
Position de montage	indifférent
Correspondance des porte-ventouse	Taille 4
Forme de la ventouse	Ovale, plat
Pression de service MPa	-95 ... 0 kPa
Pression de service	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Pression de service nominale	-70 kPa -0,7 bar
Pression de service nominale (psi)	-10,15 psi
Fluide de service	Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-10 ... 70 °C
Force de maintien à la pression de service	5,9 N
Force latérale horizontale à pression de service nominale	9 N
Force latérale verticale à pression de service nominale	12,5 N
Poids du produit	2,5 g
Mode de fixation	Via raccord de vide
Raccord de vide	M6
Couleur	noir
Dureté Shore	50 +/- 5
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau ventouse	NBR