


ventouse ESS-20X60-ON

N° de pièce: 189416

FESTO

facilement échangeable,



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	6 mm
Taille de ventouse	20x60 mm
Volume de ventouse	3,69 cm ³
Position du raccord	en haut
Position de montage	indifférent
Correspondance des porte-ventouse	Taille 5
Forme de la ventouse	Ovale, plat
Pression de service MPa	-95 ... 0 kPa
Pression de service	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Pression de service nominale	-70 kPa -0,7 bar
Pression de service nominale (psi)	-10,15 psi
Fluide de service	Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-10 ... 70 °C
Force de maintien à la pression de service	62,8 N
Force latérale horizontale à pression de service nominale	116 N
Force latérale verticale à pression de service nominale	63 N
Poids du produit	30,8 g
Mode de fixation	Via raccord de vide
Raccord de vide	M10
Couleur	noir
Dureté Shore	50 +/- 5
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau ventouse	NBR