


# module d'alimentation VABF-C8-12-P3A5-QX

N° de pièce: 1894888

Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

[Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.](#)

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Pression de service	< 8 bar
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-5 ... 60 °C
Température ambiante	-5 ... 60 °C
Poids du produit	13,8 g
Raccord pneumatique 1	Préparé pour la cartouche
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	renforcé PA