


# console d'adressage ASI-PRG-ADR

N° de pièce: 18959

Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2023. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Note sur la matière	Conforme RoHS
Nombre de touches de fonction	5
Interface bus de terrain, protocole	AS-Interface SPEC 3.0
Courant de charge admissible	100 mA
Résistance aux courts-circuits	oui
Résistance aux surcharges	disponible
Interface de bus de terrain, nombre de pôles/fils	5
Interface de bus de terrain, type de connexion	Connecteur femelle
Interface de bus de terrain, technologie de connexion	M12x1, codage A selon EN 61076-2-101
Afficheur	LCD-Display
Eléments de commande	5 touches Clavier à membrane
Dimensions (l x L x h)	34 mm x 210 mm x 80 mm
Tension de service nominale CC	28 V
Alimentation électrique	Batterie au lithium
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP20
Température ambiante	0 ... 40 °C
Poids du produit	610 g
Matériau corps	renforcé PA